


	e	d	c	b	a	n	COLOUR Farbe	TE CONNECTIVITY ORDER-NO TE CONNECTIVITY Bestell-Nr	REV	DESCRIPTION/WEIGHT Benennung/Gewicht
	58.7	62.6	56.3	50	58.3	10	BLACK schwarz	929505-7	F	22POS.TAB-HSG. 22pol. Fst.-Geh 11.3g
	48.7	52.6	46.3	40	48.3	8	NATURAL natur	1-929505-7	F	
	38.7	42.6	36.3	30	38.3	6	BLACK schwarz	929505-6	F	18POS.TAB-HSG. 18pol. Fst.-Geh 9.6g
	28.7	32.6	26.3	20	28.3	4	NATURAL natur	1-929505-6	F	
	23.7	27.6	21.3	15	23.3	3	BLACK schwarz	929505-5	F	14POS.TAB-HSG. 14pol. Fst.-Geh 7.9g
	18.7	22.6	16.3	10	18.3	2	NATURAL natur	1-929505-5	F	
	13.7	17.6	11.3	5	13.3	1	BLACK schwarz	929505-4	F	10POS.TAB-HSG. 10pol. Fst.-Geh 6.2g
							NATURAL natur	1-929505-4	F	
							BLACK schwarz	929505-3	F	8POS.TAB-HSG. 8pol. Fst.-Geh 5.4g
							NATURAL natur	1-929505-3	F	
							BLACK schwarz	929505-2	F	6POS.TAB-HSG. 6pol. Fst.-Geh 4.5g
							NATURAL natur	1-929505-2	F	
							BLACK schwarz	929505-1	F	4POS.TAB-HSG. 4pol. Fst.-Geh. 3.6g
							NATURAL natur	1-929505-1	F	

CUT-OFF (2:1)  
MATERIAL THICKNESS MAX. 1.6MM  
(F3) Blechausschnitt (2:1)  
Blechdicke max. 1.6mm



FOR 4 AND 8POS. HOUSING fuer 4 und 8pol. Gehaeuse

Ⓜ NOTES Bemerkungen

⚠ CAVITY SUITABLE FOR 2.8mm FF-TAB SEE DRAWING: Kammer passend fuer 2.8mm FF-Flachstecker siehe Zeichnung.

TE CONNECTIVITY: 87-9760-9

MAX. ALLOWED WIRE SIZE 2.50MM FLR max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5qmm FLR

Ⓜ ACTIVE COMPANY-LOGO AND TE-No. Aktuelles Firmenlogo und TE-Nr.

⚠ MOULD CAVITY MARKING Nestmarkierung

⚠ PRODUCTION DATE (MONTH/YEAR) Produktionsdatum (Monat/Jahr)

⚠ REVISION OF THE MOULD Werkzeugaenderungsstand

6 SUITABLE COUNTERPART: PN 929504 Passendes Gegenstueck PN 929504

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST EIN DURCH UNS KONTROLLIERTES DOKUMENT. ANSONSTEN KANN DIESE ZEICHNUNG VERFÄLSCHT SEIN. DIE VERWENDUNG DIESES ZEICHNUNGSDRUCKS ANSONSTENS KANN ZU SCHADEN FÜHREN.

DATE: 26MAY95  
DWG: A1  
CHK: J. Granzow  
APVD: -

NAME: 4-22POS. 2.8mm FF TAB-HOUSING  
4-22pol. 2.8mm FF Flachstecker-Gehaeuse

SIZE: A1  
CAGE CODE: 00779  
DRAWING NO: 929505

RESTRICTED TO NON-PUR: -

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 5:1  
SHEET: 1 OF 1  
REV: F6