



WEITERGABE SOWIE Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht Ausdruecklich gestattet.
Zuwaerhandlungen Verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING



M 1/1



MITTELSCHRIFT 2.5, DIN 1451-4
NORMAL FONT

WARNZEICHEN DIN 4844-2, D-W008 SCHWARZ GEDRUCKT
WARNING SIGN PRINTED BLACK

MATERIAL: PVC GELB RAL 1003, DIN 5381 EINGESCHWEISST IN PVC GLASKLAR		MAX. NRN./NOS. 9		PART NO.: .		MAT.NO.: .		CAT.NO.: 0376100000	
TLB . R.PART NO.: .		37819/4 18.07.07 EDELHOFF_T 02 MODIFICATION		FINISH TO WN 2 11 001 - FINISH:ELECTROPLATED . SURFACE AREA: . mm ²					
				GENERAL TOLERANCES:		TOLERANCES TO ISO 8015			
				☐ .		☐ WN 2 12 010		☐ ISO 2768-m	
SCALE: 2/1		DRAWN 05.12.2006		DREIMANN_T		Weidmüller			
SUPERSEDES: . 5 01215/05 .		RESPONSIBLE		TAPPE_A					
SUPERSEDED BY: .		CHECKED 18.07.2007		FROEHLKING_M					
APPROVED		DATE		NAME		DRAWING NO. 4 44077 01 SHEET . OF . SHEETS			
PRODUCT FILE: SAK 4		1520		AD 4 SAK4 EN ABDECKUNG COVER					