







Frontplattenausschnitt (Rueckseite)
Panel cut out (rear side)





Print Bohrplan (Bestueckungsseite)
PCB-Layout (component side)



min. Einbauabstand
min assembling distance



Layout tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$ [0.002"]



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	1:1 (A3)	Gezeichnet	04.02.11	Karlinger
Benennung	NC 3MBV		Freigegeben		
	NC 3MBV		Geaendert	-	-
			Aend.-Nr.		Aend.-Index
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NC 3MBV		