


A


Geraateausschnitt
appliance cut-out



Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)
recommended cut-out for snap- in fixing
(edge oppside to snap- in direction)

Wanddicke X wallthickness	Ausschnittlänge Y cut-out length Y	Ausschnittlänge Z cut-out length Z
0.75 bis/to 1.25	19.4 -0.1	12.9 +0.1
1.25 bis/to 2.2	19.8 -0.1	12.9 +0.1

B




"Die in unseren Unterlagen angegebene IP- Schutzart nach DIN EN 61058-1 bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters mit montierter Schutzkappe. Die Abdichtung zwischen Schalter mit Schutzkappe und Kundengerät, sowie die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle hat durch den Kunden zu erfolgen. Beschädigte Schutzkappen müssen sofort ausgetauscht werden."

"The IP- protection mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch with assembled protection cap. The sealing between switch with assembled protection cap and customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Damaged protection caps have to be replaced immediately."

C

PVC transparent
PVC transparent



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

- © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

D

Anspritzgrat, Verzug, Fließlinien, Einschluesse bedingt moeglich

Ohne UV-Stabilisator

Kaeltebruch ab -44°C

Schutzart IP 64 nach DIN EN 61058-1

E

injection burr, distortion, flowlines, inclusions limited possible

without UV-stabilizer

cold break below -44°C

protection class IP 64 acc. to DIN EN 61058-1

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeine Toleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K		Zeichn./DRAWING NO. 203.089.011		Index		
				PROJECTION			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH RADII		Original DIN		Maßstab SCALE 2:1				
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±		± 10%		0 10 20 30 mm						
c	52039	11.06.07	vor	g					CAD Medusa		Z						
b	36502	08.09.03	vor	f					gez./DRAWN BY 22.07.03 vor								
a	18650	25.05.88	ZF	e					gepr./CHECKED BY mej								
				d	77500	28.02.12	Mut		Ersatz für/REPLACEMENT OF								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Zng.gL.Nr. vom 7.02.80									

MARQUARDT
Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim