





LOC J	DIST /	REVISIONS 変更			DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION			
			C2	REVISED PER ECO-11-005030	11MAR11	RK	HMR



- |   |  |
|---|--|
| 1 使用ハウジング<br>172213-*: パネル取付型<br>172211-*: 宙吊り型 | 1 APPLICABLE HOUSINGS<br>172213-*: PANEL MOUNT TYPE<br>172211-*: FREE HANGING TYPE |
| 2 適用規格<br>製品規格: 108-5118<br>取付適用規格: 114-5035    | 2 SPECIFICATIONS<br>PRODUCT SPEC.: 108-5118<br>APPLICATION SPEC.: 114-5035         |
| 3 バラ状端子用手工工具 724685-1                           | 3 HAND TOOL: 724685-1  |
| ④ めっき仕様: ニッケル下地、<br>接触ピン部のみ金めっき 0.38μ以上         | ④ FINISH: 0.00038 MIN GOLD PLT AT PIN AREA<br>OVER Ni PLT                          |

↑	-3	磷青銅0.2厚 ④	PHOS-BZ 0.2t ④	↑	-3
	-2	錫めっき済磷青銅0.2厚	PRE-TIN PLT PHOS-BZ 0.2t		-2
	170429-1	錫めっき済黄銅0.2厚	PRE-TIN PLT BRASS 0.2THK		170376-1
	バラ状端子 LOOSE PIECE	材質・仕上	MATERIAL & FINISH		型番 PART NO

GENERAL TOLERANCE  
一般公差

10 ≥ ±0.2  
30 ≥ > 10: ±0.25  
100 ≥ > 30: ±0.3  
ANGLES: ±3°

WIRE RANGE (AWG#20-#26)  
包含電線断面積 0.14~0.52 mm<sup>2</sup>

INSULATION DIA 被覆外径 1.1~1.9 mm

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. MAY 1, 1980. ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 1980 By -

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	DWN TSUKAKOSHI 26MAY1980	MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE	FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK N.ONOUE 30MAY1980	TE Connectivity	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	APVD - 30MAY1980		
	PRODUCT SPEC 製品規格	NAME 名称 EI シリーズ コネクタ ピンコンタクト (AWG#20-#26) PIN CONTACT, AWG 20-26 EI SERIES CONNECTOR	
	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT	DRAWING NO 番号 C-170376	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1	SHEET 1 OF 1 REV C2