




2~6Pos.: AS SHOWN
2~6極品: 本図
(8, 10, 12極品はSHEET 2/2を参照)
(8, 10, 12Pos. -SEE SHEET 2/2)

- NOTES;
1. APPLICABLE CONTACT NUMBER:
170376 (AWG #20-#26)
170377 (AWG #26-#30)
 2. APPLY TO 2Pos. HOUSING ONLY.

4
OBSOLETE

B (逆転) REVERSE TYPE	171880	(12)	▲	▲	15	16.1	17.9	6			4-▲	-6	2-▲	-6	▲	-6		
		(9.5)			12.5	13.6	15.4	5			4-	-5	2-	-5		-5		
		(7)			10	11.1	12.9	4			4-	-4	2-	-4	——	——4		
		(4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3			4-	-3	2-	-3	——	——3		
		(2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2			4-172212-2		2-172212-2		——172212-2			
A (標準) STANDARD TYPE	171822	(12)	▲	▲	15	16.1	17.9	6			4-▲	-6	2-▲	-6	▲	-6		
		(9.5)			12.5	13.6	15.4	5			4-	-5	2-	-5		-5		
		(7)			10	11.1	12.9	4			4-	-4	2-	-4		-4		
		(4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	8-▲	-3	6-▲	-3	4-	-3	2-	-3		-3
		(2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	8-172211-2	6-172211-2	4-172211-2		2-172211-2		172211-2			
回路番号 タイプ CIRCUIT No. TYPE	嵌合相手 ハウジング型番 MATING COUNTER PARTS No.	"F"	"E"	"D"	"C"	"B"	"A"	極数 Pos.	赤色 RED	緑色 GREEN	青色 BLUE	黒色 BLACK	自然色 NATURAL	型番 PARTS No.				
寸法 DIMENSIONS																		

- 注記
1. 通用コンタクト型番: 170376 (AWG #20-#26)
170377 (AWG #26-#30)
 2. 2極品にのみ適用
 4. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:
単位: 概
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差
10mm ±0.2
30mm ±0.25
100mm ±0.3
ANGLE: ±3°





MATERIAL
材料 66ナイロン
66NYLON
(UL94V-0)

FINISH
色: 表参照
COLOR: SEE TABLE

APVD
H. Hoskins 8/1/96
S. Kurokuchi 8/1/96
S. Tanigawa 8/1/96
PRODUCT SPEC
製品規格 108-5118
APPLICATION SPEC
取付適用規格 114-5035
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity
EI シリーズ コネクタ (電線対電線)
EI SERIES CONNECTOR (Wire-to-Wire)
フリーハンギングタイプ キャップハウジング
FREE HANGING TYPE CAP HOUSING
SIZE A3
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 172211
SCALE 4-1
SHEET 1 OF 2
REV F2

8, 10, 12Pos.: AS SHOWN
8, 10, 12極品: 本図
(2~6極品はSHEET 1/2を参照)
(2~6Pos.-SEE SHEET 1/2)



NOTES;

① CIRCUIT NUMBER: INDICATE EACH TWO NUMBERS FROM THE FIRST, FINAL AND CIRCUIT No.5.

2. APPLICABLE CONTACT NUMBER:

170376 (AWG #20-#26)

170377 (AWG #26-#30)

3. MATING COUNTER PARTS NUMBER: 171822

注記;

① 回路番号は表示は1, 2, 5及び最終番号(極数)とその1番前の番号のみ。

2. 通用コンタクト型番: 170376 (AWG #20-#26)

170377 (AWG #26-#30)

3. 嵌合相手リセハウジング型番: 171822

黒色 BLACK	21.3	13.2	17.5	20	20.9	22.7	8	2-	-8
自然色 NATURAL	31.3	23.2	27.5	30	30.9	32.7	12	1-	-2
	26.3	18.2	22.5	25	25.9	27.7	10	1-	-0
	21.3	13.2	17.5	20	20.9	22.7	8		172211-8
ハウジング色 HOUSING COLOR	"J"	"H"	"G"	"C"	"B"	"A"	極数 Pos.	型番 PARTS No.	

DIMENSIONS 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DWN H. Hoshino 9/1 '96 CHK A. Tanigawa 9/1 '96 APVD S. Kubouchi 1/1 '96		NAME 名称 EI シリーズ コネクタ (電線対電線) EI SERISE CONNECTOR (Wire-to-Wire) フリーハンギングタイプ キャップハウジング FREE HANGING TYPE CAP HOUSING.	
		一般公差 10mm : ±0.2 30mm : ±0.25 100mm : ±0.3 ANGLE : ±3°		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5118		SIZE A3	
MATERIAL 材料 66ナイロン 66NYLON (UL94V-0)		FINISH 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5035		CAGE CODE 00779	
				WEIGHT		DRAWING NO 番号 C-172211	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺 4-1	
						SHEET 2 OF 2	
						REV F2	