




注 ① 部番③の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてロックタイト243^①または相当品の塗布を推奨します。

② 部番⑪の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてロックタイト243^①及びブライマー7649または相当品の塗布を推奨します。

③ 部番①, ③, ⑧, ⑪の回転方向の位置関係は一例を示します。

④ 適合圧着端子: HR34B-SC1-211(CL134-0050-4)
適合電線: AWG#20~24(電線被覆外径 $\phi 1.7$ 以下)
適合端子引抜工具: RP6-SC-TP(CL150-0039-0)

⑤ ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

6	アクリロニトリルブタジエンゴム (クロ)				
5	りん青銅	ニッケルめっき	11	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	ステンレス鋼		10	ポリアミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	9	アクリロニトリルゴム	(クロ)
2	亜鉛合金	ニッケルめっき	8	アルミニウム合金	ニッケルめっき
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	7	アクリロニトリルブタジエンゴム (クロ)	
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	訂 正 記 事 3 DIS-C-002646	設 計 DS. MATSUNE	検 査 HY. KISHI
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : SU. OBARA	10.12.13	図番 : ADC3-117297-00	年月日 12.07.19
		検 査 : HY. KISHI	10.12.13	製品名 : HR08D-12WPK-10SC	
		設 計 : WR. AJIRO	10.12.10	製品コード : CL108-0263-9-00	
		製 図 : WR. AJIRO	10.12.10		