





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



E

F



for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

A-A



M1:1

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.042.4153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2014S S1 ZR2 V SW
96.042.4153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2014S S1 ZR2 V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	96.042.4153.0 01K	Index a
	/			gezeichnet drawn	13.09.	Kneitz				
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
			Maße in mm/Dimensions are in mm							
	/	Vol.	mm ³	Off./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/				Type		Benennung/Title			
a	08.12.2005/	wieland			siehe Tabelle		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Standardkodierung 0/standard-keying 0 (250V/400V/20A)			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen								