





Gehäuseausschnitt housing cutout

wahlweise Verdrehsicherung
optional protection against
twisting



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100 piece



Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.041.5153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2014S B1 M01V SW  
96.041.5153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2014S B1 M01V GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				nein/na ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1		
/		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.041.5053.0 01K	Index c
/			gezeichnet drawn	31.08.	Kneitz			
/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
/	1:1		Normpr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
c	23.08.2012/	Vol.	mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
b	05.04.2006/		wieland		Type	Benennung/Title BUCHSENTEIL_M25 female connector/für Geräteanschluß M25/for device connection M25 Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
a	07.12.2005/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		siehe Tabelle				