




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marked dimensions are only valid for internal use



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Gehäuseausschnitt housing cutout



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.042.5053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2014S S1 M01V SW
96.042.5053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2014S S1 M01V GL

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!)				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name		
	/		gezeichnet drawn	14.09.	Kneitz			
	/		geprüft checked	-	-			
	/		Normgepr. Stand. check	-	-			
	/							
		Maßstab/Scale 2:1				T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.042.5053.0 01K	Index c
Maße in mm/Dimensions are in mm								
c	28.08.2012/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
b	15.10.2009/		wieland		Type	Benennung/Title		
a	08.12.2005/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision				Electrische Verbindungen		siehe Tabelle		
						male connector M25/ für Geräteanschluß/ for device connection M25 Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		