


© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterantrag vorbehalten.



Technische Änderungen vorbehalten /
all data subject amendment without notice

Mechanische Lebensdauer / performance level:
class 2, according to IEC 61076-4-101
(Au over PdNi over Ni)

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances			Maßstab / Scale: 2:1				
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015			A3		Verwendungsbereich / Range of application Kundenzchg. / customer drawing		
				Datum / Date		Name / Name		Benennung / Description			
				Erst/Drawn		26.07.2011		S. Kowatsch			
				Gepr./Insp.				hm2.0 Federleiste / female connector Bauform AB19 / type AB19 mit Schirmblech / with shield			
01	drawing modified	26.07.2011	S. Kowat			ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	Blatt / Sheet
Version / Version	Änderung / Revision	Datum / Date	Name / Name					244-63300-15		C	1 / 1
										Status / Status	