







1. APPLICABLE P.C.BOARD THICKNESS 1.6mm
2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH (MIN.)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE : 0.39N·m MAX.)
3. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER; 174909,174910
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC No. ; 108-5281
- △ 5. CIRCUIT NUMBER.
- △ 6. NON INSERTION CIRCUIT NUMBER 21~ 36



1. 適用プリント基板厚：1.6mm
2. 推奨取付ネジ：JIS B1115 , B1122 タッピンネジ, ナベ2種
呼び径3、長さ6mm以上（締付トルク 0.39N・m 以下）
3. 嵌合相手型番; 174909,174910
4. 適用製品規格番号； 108-5281
5. 回路番号（上図参照の事）
6. 端子抜け回路番号 21 ～ 36



プリント基板取付け寸法 (公差 ± 0.1)
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD: TOLERANCE ± 0.1)
※ピッチ公差は累積しないこと (NON ACCUMULATE PITCH TOLERANCE)

	—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 4	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-5174912-6
		PRE-TIN × 32				
	—	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 36	1~36	BLACK 黒色	1-5174912-2
	SEE DWG 9-174912-2					9-174912-2
OBSOLETE	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 1	21	BLACK 黒色	8-174912-2
		PRE-TIN × 35				
	②① ~ ③②	PRE-TIN × 20		—	BLACK 黒色	7-174912-2
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 4	10,11,15,16	GRAY 灰色	6-174912-6
		PRE-TIN × 32				
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 2	10,11	BLACK 黒色	5-174912-2
		PRE-TIN × 34				
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 4	11,12,15,31	BLACK 黒色	4-174912-2
		PRE-TIN × 32				
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 6	10,11,12,15,16,31	GRAY 灰色	3-174912-6
		PRE-TIN × 30				
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 5	10,11,12,15,16,31	BLACK 黒色	2-174912-2
		PRE-TIN × 31				
	—	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 36	1~36	BLACK 黒色	1-174912-2
	—	PRE-TIN × 36			—	BLACK 黒色
NON INSERTION CIRCUIT NUMBER タブ抜き箇所 △6	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金めっき端子使用回路番号 △5	HOUSING COLOR ハウジング色	PART NUMBER 型番	
	CONTACT FINISH コンタクト仕上げ					

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

$0 < x \leq 10$	: ± 0.2
$10 < x \leq 30$	: ± 0.25
$30 < x \leq 100$	: ± 0.3
ANGLE ;	$\pm 3^\circ$

角度

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 18MAR04 CHK K.BETSUI 18MAR04 APVD K.BETSUI 18MAR04		 TE Connectivity 040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR MK-II 36POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY		NAME 名称					
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± ± SEE NOTE 4				PRODUCT SPEC 製品規格 APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 番号 C-174912 RESTRICTED TO —			
MATERIAL 材料 HSG: PBT ハルシシタ: PBT CONTACT: BRASS コンタクト: 黄銅 SEE TABLE		FINISH 仕上		WEIGHT 11.3 g		SCALE 尺度 2:1		SHEET 1 of 1		REV D6	
CUSTOMER DRAWING											