







D

C


B

A



1. 適用プリント基板厚：1.6mm
2. 推奨取付ネジ：JIS B1115, B1122 タッピングネジ、
ナベ2種呼び径3、長さ6mm以上。（締付トルク39.2N-cm以下）
3. 嵌合相手ハウジング型番：175967
4. 適用製品規格番号：108-5281
5. Z面より2mmの範囲で測定
6. 回路番号：FIG.1参照
7. 回路番号1,2,5,12,15：タブなし

1. APPLICABLE P.C.B BOARD THICKNESS；1.6mm
2. RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mm DIA. 6mm LENGTH (MIN.)
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE；39.2N-cm MAX.)
3. THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER；175967
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC. No.；108-5281
5. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM Z
6. CIRCUIT NUMBER；SEE FIG.1
7. CIRCUIT NUMBER 1,2,5,12,15；NON TAB



6 FIG.1

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)
10以下：±0.2
10を越え 30以下：±0.25
30を越え 100以下：±0.3
角度：±3°

	PRE-TIN × 17		5, 6, 16	BLACK	2-5175975-2
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 3			
		SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	1~20	BLACK
OBSOLETE	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	-	BLACK	9-175975-2
	 PRE-TIN × 15		-	BLACK	3-175975-2
	PRE-TIN × 17		5, 6, 16	BLACK	2-175975-2
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 3			
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	1~20	BLACK	1-175975-2
	PRE-TIN		-	BLUE	175975-5
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	-	BLACK	175975-4
	PRE-TIN		-	BLACK	175975-2
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	GOLD PLATED CIRCUIT NO 金めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号
	CONTACT FINISH コンタクト仕上				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

MATERIAL
材料
ハウジング；PBT
コンタクト；黄銅

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH 仕上	-

DWN
T.SHINOHARA
16DEC05

CHK
K.BETSUI
16DEC05

APVD
K.BETSUI
16DEC05

PRODUCT SPEC
製品規格
SEE NOTE 4

APPLICATION SPEC
取付適用規格
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR MK-II
20POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY

NAME
名称

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=175975

RESTRICTED TO
-

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1 of 1

REV
G5