

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

ウレタンコーティング範囲

LOC
DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E1	変更	ECR-16-004988	11APR16	N.L	D.Z




表1 (TABLE 1)

No	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金鍍めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 UL94V-0 (6/6 NYLON GRASS FILLED UL94V-0)

表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
- AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
- + AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
- AMP OR AMP	韓国 (KOREA)






FIG.1



- 注:
- 取付基板寸法 ; FIG.1参照
 - 適用基板厚 ; 1.6t
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング : 177901-□
リセコンタクト : 177914-□ , 177915-□
 - 製品規格 : 108-5410
- △ トレードマークは、生産場所に合わせた
ロケーションコードをマークする。

NOTE:

- △ RECOMMENDED P.C.B LAYOUT ; SEE FIG.1
- 2 APPLICABLE P.C.B THICKNESS ; 1.6t
- 3 MATING CONN P/N
PLUG HOUSING : 177901-□
REC CONTACT : 177914-□ , 177915-□
- 4 PRODUCT SPEC : 108-5410
- △ TRADE MARK MARKED LOCATION CODE
OF MANUFACTURING PLACE

紅 (RED)	179841-2
青 (BLUE)	179841-6
黄 (YELLOW)	179841-4
自然色 (NATURAL) ベージュ (BEIGE)	179841-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
10%下 : ±0.2 10%超A : 30%下 : ±0.25 30%超A : 100%下 : ±0.3 角部 : ±0.3	
MATERIAL 表1参照 (SEE TABLE 1)	FINISH 表1参照 (SEE TABLE 1)

DWN N.YAMASAKI 2 NOV '00	CHK M.SHINDO 6 NOV '00	APVD Y.KASHIWA 6 NOV '00
NAME アンブパワーダブルロックコネクタ 3.96mmピッチ6極ヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)		
PRODUCT SPEC AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96mm PITCH 6P HEADER ASS'Y V TYPE		
APPLICATION SPEC		
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-179841
WEIGHT		
CUSTOMER DRAWING		

STE

TE Connectivity

アンブパワーダブルロックコネクタ
3.96mmピッチ6極ヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)
AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96mm PITCH 6P HEADER ASS'Y V TYPE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-179841

RESTRICTED TO

SCALE
—

SHEET
1 OF 1

REV
E1