








max. Platinengröße: Oberteil 118 x 174 mm, Unterteil mit Batteriefach 118 x 114 mm (Domaussparung unberücksichtigt)
max. size of PCB: top part 118 x 174 mm, base part with battery compartment 118 x 114 mm (cutouts for pillars not taken into consideration)

Informationskopie wird nicht aktualisiert		Copy for Information will not be updated		 Z (PZ1)			
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.		Toleranzen: DIN 16291 T130 Bearb. am: 20.05.03		Material Farbe			
		Ersteller: Hasselb Freigabe:		THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF OKW-GEHÄUSESYSTEME GMBH AND IS TENDERED SUBJECT TO THE CONDITIONS THAT THE INFORMATION BE RETAINED IN CONFIDENCE NOT BE REPRODUCED OR COPIED AND NOT BE USED OR INCORPORATED IN ANY PRODUCT.		DIN 6 Teil 2	
		Rev. Index: 4 Stand:					
		Zeichnungsart: KUNDE Bearbeiter: Hasselb					
		 GEHÄUSESYSTEME		SCHALE-V SG 190, Vers. III, flat/flat A9413338		Masstab 1:1 Dateiname 00001029	