





Oberteil
top part





SCHNITT A-A
section


Mittelteil
center section



Unterteil
bottom part



Karten-Igel A 91 99 000
Card guide A 91 99 000



max. Platinengröße: Unterteil ohne Batteriefach 100 x 165 mm (Domaussparung unberücksichtigt)
max. size of PCB: base part without battery compartment 100 x 165 mm (cutouts for pillars not taken into consideration)

Z (PZ1)

Informationskopie wird nicht aktualisiert	Copy for information will not be updated
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.	Erstellt: Hasselb Freigabe: Rev. Index: 4 Stand: Zeichnungsart: KUNDE Bearbeiter: Hasselb

Toleranzen: DIN 16901 T130 Bearb. am: 26.05.03 Erstellt: Hasselb Freigabe: Rev. Index: 4 Stand: Zeichnungsart: KUNDE Bearbeiter: Hasselb	Material Farbe LUX-190 LUC-CASE, Vers. I / II A99157..	Das Dokument enthält proprietäre Informationen der OKW-Gehäusesysteme GmbH und ist TROCKEN SUR ACT TO THE CONDITIONS THAT THE INFORMATION IS RETAINED IN CONFIDENCE NOT BE REPRODUCED OR COPIED AND NOT BE USED OR INCORPORATED IN ANY PRODUCT. FÜR DIESES DOKUMENT BEHALTEN WIR UNSE ALLE UNVERBRECHTE VON ES DANN AUCH AUSZUSCHWEIEN, WEDER KOPERT NOCH VERWELTAL TOT AODR DITTEN IN INSENDERER FORM, ZUSÄTZLICH GEMACHT WERDEN.
OKW GEHÄUSESISTEME	Masstab 1:1	Dateiname 00001994