


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


verschiedene Kodierungen M 3:1




G82YB.-.....-.....
Farbkodierung: rot




G82YA.-.....-.....
Farbkodierung: braun




G82YC.-.....-.....
Farbkodierung: blau




G82YD.-.....-.....
Farbkodierung: grün




G82YA.-.....-.....
Farbkodierung: braun



Lieferzustand



M 2:1



komplett montiert

*) Darstellung nur Beispiel

Montageanleitung

1. Innen-O-Ring montieren
2. Einsatz mit Massekrone montieren
3. Vergießen
4. Gegenstecken
5. Verpacken

Achtung: keine Kundenzeichnung

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
						CAD-Nr.:	00043047		Bl.:
			2009	Tag	Name	Benennung: Geräteteil cpl. Montagezeichnung			Maßstab:
			Bearb.	17.08.	M. Meier				4:1
			Gepr.						
			Norm.						
				 otto dunkel gmbh		Zeichnungs-Nr.:			Vervielf. Pause
						G82Y...-.....-.....			
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name			Ersatz für:			Nr.