










CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)		
REF TE / (TE PN)	FINITION (FINISH)	DESIGNATION (DESIGNATION)
-	-	-
1674742-1	ETAME (TINNED)	LANGUETTE 0.635 (0.635 TAB) 0.35 A 0.5 MM ² (SQMM)

REF TE / (TE PN)	DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODAGE / KEYING	MATIERE BOITIER - MATIERE VERROU SECONDAIRE / HOUSING MATERIAL - RETAINER MATERIAL	COULEUR BOITIER - COULEUR VERROU SECONDAIRE / HOUSING COLOR - RETAINER COLOR	REVISION ASSEMBLAGE / ASSEMBLY REVISION CODE
-	- / -	- / -	-	- / -	-
1379681-5	CONNECTEUR 24 VOIES / 24 WAY CONNECTOR	NEUTRE / NEUTRAL	PBT-PBT / PBT-PBT	NATUREL-NATUREL / NATURAL-NATURAL	A
1379681-2	CONNECTEUR 24 VOIES / 24 WAY CONNECTOR	2 / 2	PBT-PBT / PBT-PBT	GRIS-NATUREL / GREY-NATURAL	A
1379681-1	CONNECTEUR 24 VOIES / 24 WAY CONNECTOR	1 / 1	PBT-PBT / PBT-PBT	NOIR-NATUREL / BLACK-NATURAL	A



NOTES : LES NOTES LOCALES SONT ENTRE <->
SPECIFICATIONS DE REFERENCE :
2 SPECIFICATION TE : 108-15299
4 PLAN D'INTERFACE TE : 1379778
NOTES COMPLEMENTAIRES :
12 CAHIER DE PRECONISATION : 411-15672
13 REFERENCE REPRESENTEE : 1379681-1
14 VERROU SECONDAIRE PREVERROUILLE (POSITION
PREFERENTIELLE DE LIVRAISON). SI LE VERROU N'EST
PAS DANS CETTE POSITION, SUIVRE LES INSTRUCTIONS
DE LA NOTICE TECHNIQUE TE 411-15672 §8.2
PI POUR INFORMATION

LOCALE NOTES ARE BETWEEN <->
APPLICABLE SPECIFICATION :
TE SPECIFICATION (SEE BEFORE)
TE INTERFACE DRAWING (SEE BEFORE)
ADDITIONAL NOTES :
INSTRUCTION SHEET : (SEE BEFORE)
PART NUMBER SHOWN (SEE BEFORE)
SECONDARY LOCK IN PRELOCKED POSITION (PREFERRED
DELIVERY POSITION). IF SECONDARY LOCKING IS NOT
IN THIS POSITION, FOLLOW INSTRUCTIONS OF TE
SPECIFICATION 411-15672 §8.2
FOR REFERENCE ONLY



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR TYCO ELECTRONICS - IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYCO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.		OWN /DRESSINE G. ROUZE CHK /PREVIER B. DUPONT	29NOV2002 02DEC2002	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		APVD /APPROVE IP /PICAUD	04DEC2002	NAME TITRE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES: (SUIV NO DE DECIMALES): 0 PLC/DEC: ±0.2 1 PLC/DEC: ±0.2 2 PLC/DEC: ±0.2 3 PLC/DEC: ±0.2 4 PLC/DEC: ±0.2 ANGLES: ±5°		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT	SEE TABLE	SIZE FORMAT	
MATERIAL /MATIERE SEE TABLE		APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION	SEE TABLE	CAGE CODE N° PLAN	
FINISH /FINITION -		WEIGHT MASSE APPROX.	5.9g	RESTRICTED TO RESERVE A	
Customer Drawing		/PLAN CLIENT	UNIQUEMENT POUR REFERENCE	SCALE ECHELLE	4:1
				SHEET FEUILLE	1
				OF DE	2
				REV	F

REVISIONS					
P.	LTR.	REV.	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN. DESS.
		-	SEE SHEET 1	-	-

