





NUMBER 917659  
METRIC  
三角3rd ANGLE PROJECTION



NOTE  
1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER  
COLOR:BLACK  
~~△ TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記  
1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
色: 黒色  
~~△ ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~



回路番号  
CIRCUIT NO.

	XX	1-917659-8
	XY	3-917659-6
	YY	2-917659-6
	XX	1-917659-6
	XY	3-917659-5
	YY	2-917659-5
	XX	1-917659-5
キーイングパターン KEYING PATTERN	キー KEY	型番 PART NUMBER

		20	62.86	59.66	54.8	45.72	9	1-917659-8
OBSOLETE	<del>△</del>							7-917659-6
OBSOLETE	<del>△</del>							6-917659-6
OBSOLETE	<del>△</del>							5-917659-6
								3-917659-6
								2-917659-6
		12	42.54	39.34	34.48	25.4	5	1-917659-6
OBSOLETE	<del>△</del>	10	37.46	34.26	29.4	20.32	4	7-917659-5
								3-917659-5
								2-917659-5
		10	37.46	34.26	29.4	20.32	4	1-917659-5
	FINISH	POS.	A	B	C	D	N	PART NUMBER



抱合電線断面(WIRE RANGE) // mm <sup>2</sup> (AWG - )	被覆外径(INSULATION DIA.) // mmφ	名称(NAME) ダイナミック D3200 リセハウジング DYNAMIC D3200 REC HSG (DOUBLE ROW)
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTE	仕上(FINISH) //	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2 10を超え30以下 ±0.25 30を超え100以下 ±0.3 角 度: ±3°
DR. 14/APR/95 K.IKEDA	DE. 14/APR/95 K.IKEDA	寸法(SCALE) 2-1
CHK. 18/APR/96 S.Manabe	APP. 18/APR/96 S.Manabe	番号(No.) 917659
C REVISED Y.O T.S 231JUL 2021	DR CHK DATE	尺度(SCALE) 2-1
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR CHK DATE	REV. B3
		SHEET 1 of 1

PRINT DIST  
単位 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT