





Copying of this document and giving it to others and the use
or communication of the contents thereof, are forbidden with-
out express authority. Offenders are liable to the payment of
damages. All rights are reserved in the event of the grant of
a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung
und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Montageausschnitt
panel cutout



Montagebohrung ohne Anfasung/
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen/
Suitable sealing for screws is necessary

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	löten / mit gedrehten Kontakten solder / with turned contacts
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² AWG 18 ⁽⁰²⁾ ⁽⁰³⁾
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	10 A / +55°C 10 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension						CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				06	Datum/Date	Name		Gerätedose 6+PE Lötanschluss female connector, solder type			
				Gez.	09.11.	Cionvica					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
03	200700819	18.10.07	Gr.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M C016 30G006 800 12			Blatt/Sheet	
02	200700032	16.01.07	CI							1	
01	200600946	09.11.06	CI							1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:						