


10		9		8		7		6		5		4		3		2		1												
ITEM	MOLEX P/N	DESCRIPTION			QTY	UOM											FROM	TO	WIRE SIZE	WIRE TYPE	COLOR									
A,B	2064610400	Micro-Fit Plus Rcpt Hsg 2X2			2	PC											A-1	B-1	20 AWG	UL 1061	BLACK									
C	2064620200	Micro-Fit Plus TPA 2X2			4	PC											A-2	B-2	20 AWG	UL 1061	BLACK									
D	2064600021	Micro-Fit Plus FemCrpTer 20-24AWG Tin Lu			8	PC											A-3	B-3	20 AWG	UL 1061	BLACK									
PL	-	PART ID LABEL			1	PC											A-4	B-4	20 AWG	UL 1061	BLACK									
<table><tr><th colspan="3">TABLE 1</th></tr><tr><th>LABEL ID</th><th>LABEL CONTENT</th><th>REMARK</th></tr><tr><td>PL</td><td>MOLEX PN MOLEX BATCH WK/YR</td><td>LABEL TEXT MUST BE 2MM MAX IN HEIGHT WITH ARIAL FONT AND WRAPPED IN FLAG TYPE ON A SINGLE WIRE.</td></tr></table>																			TABLE 1			LABEL ID	LABEL CONTENT	REMARK	PL	MOLEX PN MOLEX BATCH WK/YR	LABEL TEXT MUST BE 2MM MAX IN HEIGHT WITH ARIAL FONT AND WRAPPED IN FLAG TYPE ON A SINGLE WIRE.			
TABLE 1																														
LABEL ID	LABEL CONTENT	REMARK																												
PL	MOLEX PN MOLEX BATCH WK/YR	LABEL TEXT MUST BE 2MM MAX IN HEIGHT WITH ARIAL FONT AND WRAPPED IN FLAG TYPE ON A SINGLE WIRE.																												
																														
<table><tr><th colspan="3">TABLE</th></tr><tr><th>FG PART #</th><th>L1</th><th>TITLE</th></tr><tr><td>2283631042</td><td>150±5</td><td>Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 150mmdisc Sn</td></tr><tr><td>2283631044</td><td>500±5</td><td>Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 500mmdisc Sn</td></tr></table>																			TABLE			FG PART #	L1	TITLE	2283631042	150±5	Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 150mmdisc Sn	2283631044	500±5	Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 500mmdisc Sn
TABLE																														
FG PART #	L1	TITLE																												
2283631042	150±5	Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 150mmdisc Sn																												
2283631044	500±5	Micro-Fit Plus R-R 4Ckt 500mmdisc Sn																												