



規格  
SPECIFICATIONS

定格

- 1.RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
- 2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Minute.
- 絕緣電阻
- 3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
- △ 操作溫度 (at DC 500V)
- 4.OPERATING TEMPERATURE : -25°C To +85°C (MAX)
- 認可安規
- 5.SAFETY :



7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1 or 2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER(SHOPT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2	△	Q101-01J
1I	BODY	1	Nylon#66	94v-2	△	Q101-01I

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,chun-ting	87 07 20	品名	JR-101 系列承認圖	無註記公差	第三角法
製圖	L,chun-ting	87 07 20	品號	JR-101-1F	長度±0.3 角度±	
描圖	L,chun-ting	90 06 26	圖號	A101-00M	比例 1:1	單位 MM
校對	H.H.S	90 06 26				
核准	陳森江	90 06 26				
採購規範			JEC 捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼	A101-00M

請勿實測圖面