



[www.cif.fr](http://www.cif.fr)



**FORET CARBURE**  
**Lot de 10 forets**  
**Diamètre 1,1 mm**  
**DU71.10**

---

Ce document contient des informations du constructeur qui sont protégées par copyright. Tous droits réservés. Ce document ne peut être photocopié, reproduit ou traduit sans l'accord écrit de **C.I.F**

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



### **Forets carbure**

- Monobloc. Queue renforcée 3,17 (1/8").
- Diamètre : 1.1 mm
- Longueur utile : 10 mm
- Vitesse minimum de perçage 20 000 tr/min.
- Plus le diamètre du foret sera petit, plus la vitesse sera élevée.
- Vitesse de descente de 1,6 à 4 m/min.
- Option, foret avec bague sur demande.

### **UTILISATION**

Utilisation général pour le perçage dans différent type de PCB tel que FR-4 (utilisation classique), CEM-1, CEM-3, ... etc.

[cif@cif.fr](mailto:cif@cif.fr)