

tesa®pack 6300 Dévidoir manuel

Dévidoir économique pour adhésifs d'emballage

INFORMATION PRODUIT

Description produit

Le dévidoir manuel tesa® 6300 est d'un bon rapport qualité/prix pour la fermeture professionnelle et reçoit tout type d'adhésif d'emballage tesa®. Le dévidoir est muni d'un contrôle de tension permettant ainsi d'utiliser sans difficulté les adhésifs tesa®, même ceux avec un déroulement rapide. La lame est protégée pour éviter toute blessure.

Principale application

Placez le dévidoir sur le carton et tirez le vers vous. Le rouleau en caoutchouc appuie fortement sur l'adhésif pendant qu'il s'applique. L'adhésif est ensuite coupé par la lame dentelée en inclinant le dévidoir. La fin de l'adhésif est appliqué sur le carton grâce à la plaque d'application souple. Mise en place: Le rouleau tesa® est posé sur le porte-mandrin avec la face adhésive se déroulant vers la poignée. Placer la fin du rouleau entre le rouleau de guidage de l'adhésif et la plaque en métal jusqu'à ce que le ruban ne fasse plus de plis.

Données techniques

Type d'applicateur	main	Largeur maximale du rouleau	50 mm
--------------------	------	-----------------------------	-------

Propriétés

Objectif de l'application	emballage	Poids	400 gram
Longueur	220 mm	Diamètre maximum du rouleau	120 mm
Largeur	65 mm	Diamètre maximum du mandrin	3 pouce
Hauteur	150 mm		

Infos complémentaires

- dévidoir manuel solide grâce à sa structure en métal
- lame protégée pour une utilisation en toute sécurité
- contrôle de tension réglable à la main

Page 1 sur 1 / En date du 25.02.2010

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0)1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com