



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte vorbehalten nach DIN34



M 1:1



area - Fläche: 65.63mm²

coil - Bundlänge: 10m

	Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768 mK ISO 8015	Oberflächen ISO 1302	Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 60±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung	STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm ³																				
	Datum		Name	Benennung		Maßstab																				
Bearb.		5.06.07	t.mai	sealing strip		10:1																				
Gepr.						Format A3																				
Norm				Zeichnungsnummer		Blatt 01																				
				08700380		von 1 Bl.																				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 087003800000	Ers. f.: D1 127	Ers. d.:																				
ISO 2768 mK	Längenmaße			Winkelmaße			Fasen / Rundungsradien			Geradheit u. Ebenheit			Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf							
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2
XII																										