

## Schutzadapterleitung FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25° C bis 40° C.



Artikel-Nr.	VPE	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Kabelfarbe	Barcode	
1160370	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	4007123111732	