

FOCUS CONTROL
FLOOD TO SPOT FOCUS

POLICE
LED



CONTOURED HATCH GRIP

DIE CAST ALUMINIUM
BODY

SMOOTH DIMMING CONTROL

100% - 10%
BRIGHTNESS



ANSI FL 1	ON	SOS-FLASHING*
	160 LUMENS	NA
	3780cd	NA
	130m	NA
	1.5h	9h
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	30m	<input checked="" type="checkbox"/>

LED Type: 160 Lumen Cree White LED
LED Focus Control: [1X Flood & 4X Spot]
Dimming Control: [100% - 10% Brightness]
Quick/SOS-Flashing Capability
Water Resistant
Tactical Switch Style Operation
Battery type: 2 x 1.5V AA size Duracell Alkaline
Batteries [Included]
Battery life:
1.5hrs ON 100% Brightness
3.5hrs ON 10% Brightness
9 hrs SOS-FLASHING

Size: 31mm x 163mm
Weight: 180g [With Batteries]

Nylon Carry Strap [Included]

PROSAFE PS-FL3

HIGH VISIBILITY TECHNOLOGY

www.facebook.com/uniliteprosafe
twitter.com/uniliteuk
www.youtube.com/user/UniliteIted



AN > SOS-BLINK-Funktion > AUS
Drücken und halten Sie im EIN-Modus den ERVAUS-Schalter zum Durchschalten von 100% - 10% (blinkt bei 10% Leuchtzeit) und lassen los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht wurde!
(Drücken Sie die Leuchte dreifach hintereinander für Einstellung des Fokus)
(Sofort AUS in jedem Modus aktivierbar)



ON > CLIGNOTEMENT SOS > OFF
Au mode ON, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pour tourner le niveau de sortie 100% - 10% (clignote à 10% en sortie relâché) tout moment pour la luminosité souhaitée!
(Appuyez deux fois l'éclairé successivement pour contrôler le mise au point)
(Arrêt immédiat quelque soit le mode!)



ON > LAMPEDGIANTE SOS > OFF
In modalità ON premere il tasto ON/OFF per il passaggio 100% - 10% livello output (lampeggia a 1 livello 10%). Rilasciare non appena si ottiene la luminosità desiderata!
(Blink con l'attiva premendo per Controllo Focus)
(Spegnimento istantaneo in tutti le modalità)



ENCENDIDO > PARRPADO S.O.S. > APAGADO
Es el modo ENCENDIDO, pulsar y mantener el botón de ENCENDIDO/APAGADO para variar el nivel de salida del 100% al 10% (parpadea en el 10%). Suelta el botón en cualquier momento para establecer de esta manera el nivel de brillo deseado!
(Blink al pulsar de la linterna para controlar el enfoque)
(APAGADO INSTANTANEO en cualquier modo)

2 x 1.5V AA Size Alkaline-Batterien (Enthalten)

1.5 Std. STARK 100%
3.5 Std. SCHWACH 50%
9 Std. SOS-BLINK-Funktion

1 x Cree Weisse LED

Bis zu 160 Lumen Lichtleistung

Trageschleife

Ø31mm x 163mm

180g (mit Batterien)

2 x Piles Alcalines AA de 1.5V (Incluses)

1.5 heures HAUT 100%
3.5 heures BAS 50%
9 heures CLIGNOTEMENT SOS

1 Diode EL blanche Cree

Puissance de sortie jusqu'à 160 lumens

Sangle de port au poignet

Ø31mm x 163mm

180g (avec les piles)

2 batterie alcaline (Inclusa de 1.5V AA

1.5ore ALTO 100%
3.5ore BASSO 50%
9ore LAMPEDGIANTE SOS

1 LED Bianco di tipo Cree

Fino a 160 lumi di potenza in uscita

Cintura

Ø31mm x 163mm

180g (con batterie)

2 pilas alcalinas de 1.5V de tipo AA (Inclusas)

1.5 horas en MÁXIMO 100%
3.5 horas en MÍNIMO 50%
9 horas en PARRPADO S.O.S.

1 LED blanco Cree

Potencia de luz de hasta 160 lumens

Correa

Ø31mm x 163mm

180g (con pilas)