

**Datenblatt für PMS SKS safety**  
**Artikelnummer: 932795001**


<b>Produktbeschreibung:</b>	<b>Bestellnummer: 932 795-001</b>
<b>Beschreibung:</b>	Prüfmittelset Sicherheit, Inhalt: 1 x Meßleitung MLS WS 50/1 schwarz (934 068-100), 1 x Meßleitung MLS WS 50/1 rot (934 068-101), 2 x Meßleitung MLS WS 100/1 schwarz (934 095-100), 2 x Meßleitung MLS WS 100/1 rot (934 095-101), 1 x Meßleitung MLS WS 200/1 schwarz (934 069-100), 1 x Meßleitung MLS WS 200/1 rot (934 069-101), 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 schwarz (972 306-100), 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rot (972 306-101), 1 x Abgreifklemme AK 2 B schwarz (932 435-100), 1 x Abgreifklemme AK 2 B rot (932 435-101), 1 x PRUEF 2600 schwarz (972 317-100), 1 x PRUEF 2600 rot (972 317-101)
<b>Typ:</b>	PMS SKS safety
<b>System:</b>	4mm Sicherheitssystem
<b>Bestellnummer:</b>	932 795-001
<b>Klemmbereich:</b>	4mm - 9,5mm
<b>Technische Daten</b>	
<b>Messkategorie:</b>	CAT II // PRUEF 2600, KLEPS 2600: CAT III
<b>Norm:</b>	DIN EN 61010-031
<b>Kontaktart:</b>	gefederter Stift, ungefederte Buchse, Klemme
<b>Anschlussart:</b>	4mm Stecker // Buchse
<b>Leitungstyp:</b>	LEH-XY
<b>Leitungsspezifikation:</b>	hochflexible Schlauchleitung
<b>Litzenaufbau:</b>	259 x 0,07
<b>Bemessungsspannung:</b>	AC/DC 1000 V // AK 2 B: 300 V
<b>Leitungslänge:</b>	50cm, 100cm, 200cm
<b>Leitungsquerschnitt:</b>	1mm <sup>2</sup>
<b>Leitungsmaterial:</b>	PVC
<b>Leitungsfarbe:</b>	jeder Artikel in rot und schwarz.
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +70 °C