



Datenblatt für MA 260 SH
 Artikelnummer: 973889101



| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 973 889-101 |
| Beschreibung: | Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm. |
| Typ: | MA 260 SH rot/red |
| System: | 4 mm Sicherheitssystem |
| Bestellnummer: | 973 889-101 |
| Klemmbereich: | Drähte mit max. Ø 6mm |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Messkategorie: | CAT II |
| Norm: | DIN EN 61010-031 |
| Kontaktart: | klemmen |
| Anschlussart: | 4 mm Buchse |
| Bemessungsspannung: | AC/DC 300 V |
| Bemessungsstrom: | 15 A |
| Durchgangswiderstand: | 5mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Bronze |
| Kontaktflächenmaterial: | Nickel |
| Gehäusematerial: | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 HB |
| Zeichnung | |

