RoHS COMPLIANT





WIRING:CROSS OVER

PLUG	KEYSTONE JACK	COLOR
PIN1	PIN3	WHITE/ORANGE
PIN2	PIN6	ORANGE
PIN3	PIN1	WHITE/GREEN
PIN6	PIN7	GREEN
PIN4	PIN8	BLUE
PIN5	PIN2	WHITE/BLUE
PIN7	PIN4	WHITE/BROWN
PIN8	PIN5	BROWN



No	Name	Material	Specification	QTY	Remark
⑪	LABEL	PAPER	26X17.5mm	1	KLXXXX721
⑩	BOOT	PVC	60Pa Yellow (BN:JI)	1	ZR8XX118
⑨	Insert2	PC	———	1	PG88XKV0BX00-IH1
	Insert1	PC	———	1	PG88XKV00Xf0-IH2
	PLUG	PC	8P8C-5.8F-BN 15U"	1	PG88XgV0BXf0-02
⑧	MOLDING	PVC	60Pa Yellow (BN:JI)	1	PLPVCXXXXXX60
⑦	Housing	ABS	WH(BN:26)	1	AH0115XIXXXX
				1	AH0115XDXXXX
				1	AH0115XUXXXX
⑥	IDC Housing	PC	KRONE IDC TYPE WH(BN:26)	2	AHIDCX4ZXXXX-02
⑤	IDC Terminal	PHOSPHOR COPPER	----------	8	NIDBN
④	Label	PAPER	6.8X16.2	1	KLKSXXX02
③	Cable	PVC	UTP CAT.6 Yellow(BN:W4)	1	TC8C24XXXCSS362-T
②	PCB	FR-4	1.6mm	1	ZPSPJCAT6X
①	Modular jack	PBT	8P8C	1	JP010XX08X2XXXXJ-08

APPD.		P/N	SAX
CHKD.		FILE	TLXX8C24XXXSU30.DWG
DR.		TITLE	

REV.	DESCRIPTION	ENG.	Date	APPROVAL
A1	Added Customer P/N:SAX			

TUK Ltd

SCALE		SIZE	A4
UNIT	MM	REV.	A1