


ALUSTAR 3W | 60°


- Verschiedene Abstrahlwinkel
 - Anschlussfertige Modultechnik
 - Stabiles Wärmemanagement
 - Schutzklasse IP65
- Many different angles
 - Ready to use modular technology
 - Stable thermal management
 - Ingress protection IP65



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsstrom DC / Operating current	700mA
Typ. Leistung / Wattage	3W
Elektrischer Anschluss / Electrical source	only use with 700mA current source
LED Typ / LED type	Edison® Edixeon®
Abstrahlwinkel / Angle	60°
Schutzart / Ingress protection	IP65
Dimmung / Dimming	Current reduction / PWM
max. Sperrspannung / Reverse voltage	5V
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20°C - +40°C



Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Color temp. (K)* Wavelength (nm)*	Lumen* Luminance	Spannung Voltage		CRI*
					min.	max.	
Alustar 3W 60°	9008120	ww	2700K	112lm	3.1V	4.1V	75
Alustar 3W 60°	9008257	nw	4300K	112lm	3.1V	4.1V	75
Alustar 3W 60°	9008119	cw	6000K	146lm	3.1V	4.1V	75
Alustar 3W 60°	9008121	red	623nm	86.5lm	2.0V	3.0V	-
Alustar 3W 60°	9008123	yellow	592nm	86.5lm	2.0V	3.0V	-
Alustar 3W 60°	9008124	green	525nm	146lm	3.1V	4.1V	-
Alustar 3W 60°	9008122	blue	470nm	30lm	3.1V	4.1V	-

* Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen / Technical variations possible, based on production tolerances