

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **TELEDATA**

Ein Service-Koffer mit der Grundausstattung an Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Telekommunikationsanlagen und Datennetze.

6700 **BERNSTEIN TELEDATA** mit Werkzeugsortiment

6715 **BERNSTEIN TELEDATA** ohne Werkzeugsortiment

Beschreibung:

Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarzgenarbenen Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen verpreßt, staub- und regendicht, säure- und kratzfest.

Auf zwei herausnehmbaren Tafeln, eine davon beidseitig bestückt, sind 80 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht bzw. in die mit variablen Zwischenwänden ausgestattete Bodenwanne einsortiert. Die Grundausstattung für die speziellen Arbeiten an Telekommunikations- und Datennetzen kann durch weitere empfohlene Spezialwerkzeuge sinnvoll ergänzt werden.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

Außenmaße: 470 x 340 x 170 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 4,600 kg

Gewicht mit Werkzeugen: ca. 8,700kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	5-107	Stahlpinzette , mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt
2-601	IC-Pinzette , vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC's	5-117	Stahlpinzette , gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	5-240	Schlüsselfeilen , 6-teiliger Satz, mit Holzheft im Etui
2-701	LSA-Plus-Anlegewerkzeug , zum löt- schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen	5-505	Abisoliermesser , mit Hakenklinge, für Kabeldurchmesser von 4 - 28 mm
3-112-2	Seitenschneider , 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, Doppelblattfeder, verchromt, mit transparenter Isolation	6-103	Steckschlüssel , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 4,5 mm
3-134 VDE	Seitenschneider , 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Isolation	6-104	Steckschlüssel , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 5,0 mm
3-235-1	Telefonzange , 160 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	6-105	Steckschlüssel , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 5,5 mm
3-532-1	Flachzange , 160 mm, mit langen Backen, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	6-500-12	Gabelschlüssel , 12 x 13 mm, CV, verchromt
3-574-1	Wasserpumpenzange , 175 mm, aus CV, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	6-500-18	Gabelschlüssel , 18 x 19 mm, CV, verchromt
3-732-1	Kombinationszange , 165 mm, verchromt, mit BERNSTEINIT-Isolation	6-600	Gabelringschlüssel , 7-teiliger Satz, CV, verchromt, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 13,0 mm
3-0605	Kombinations-Modular-Crimpzange , 200 mm, für Steckertypen 6P/6C, 6P/4C, 6P/2C, 8P/8C	6-600-12	Gabelringschlüssel , 12 mm, CV, verchromt
4-222	Schraubendreher , mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, Klinge 260 x 3,0 mm, Spitze schwarz	6-600-17	Gabelringschlüssel , 17 mm, CV, verchromt
4-227	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 1, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klingen aus CV, verchromt, Klingenlänge 300 mm, Spitze schwarz	6-600-19	Gabelringschlüssel , 19 mm, CV, verchromt
4-228	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 2, mit Spezial-4-kt.-BERNSTEIN-Heft, Klingen aus CV, verchromt, Klingenlänge 300 mm, Spitze schwarz	6-880	Sechskant-Stiftschlüssel , 8-teiliger Satz im Etui, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
4-431	Festhalteschraubendreher , zum Einführen und Anziehen von Schlitzschrauben Klinge aus CV, vernickelt, isoliert, Klinge 100 x 3,0 mm	6-950	Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf , 8-teiliger Satz im Etui, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
4-437	Festhalteschraubendreher , zum Einführen und Anziehen von Kreuzschlitzschrauben Gr. 1 Klinge aus CV, vernickelt, isoliert	6-995	TORX-Stiftschlüssel mit Loch , 8-teiliger Satz in Kunststoffbox, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
14-651 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 75 x 2,5 mm	7-425	Staubpinsel
14-652 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 3,5 mm	7-506	Rollbandmaß , 2 m
14-653 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 4,0 mm	7-616	PUK-Säge , mit umklappbarem Griff, im Etui
14-681 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 0, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 60 mm	9-316/5	5 Chip-Container , leitfähige Deckeldose, schwarz, Innenmaße: 118 x 32 x 14 mm
14-682 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 1, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 80 mm	Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:	
14-683 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 2, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 100 mm	2-751	Prüfkopfhörer , 1 x 600 Ohm, umschaltbar von 600 auf 10.000 Ohm, einschließlich Prüfspitzen, Höchstleistung 2 Watt
14-684 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher , Gr. 3, mit VDE-Isolation, Klingenlänge 150 mm	2-702	Anlegewerkzeug für Verteilersystem HVT 71 , zum Anschalten der Kabeladern und Schaltdrähte
		8-110	ERSA-FeinlötKolben , Tip 260 BN/230 V/16 W
		8-385	ERSA OVAC X Entlöter

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER **TELEDATA** 6700

Der Service-Koffer für den anspruchsvollen Fernmeldetechniker

