

ELECTRONIC SERVICE–KOFFER EPA

Der Service–Koffer aus **leitfähigem Material** für Arbeiten in ESD–Schutzzone mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD–Spezialwerkzeugen. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen.

6900 (BERNSTEIN) EPA mit Werkzeugsortiment

6915 (BERNSTEIN) EPA ohne Werkzeugsortiment



Beschreibung:

Das Kunststoffgehäuse, die Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilte Bodenschale aus leitfähigem Material erfüllen die **DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5**. Die Werkzeuge wurden durch mehrere Prüflabore nach **DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1** sowie **61340-2-3** für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpreßt.

Auf zwei herausnehmbaren Tafeln, eine davon beidseitig bestückt, sind 32 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die Schale im Kofferboden ermöglicht eine übersichtliche Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

Außenmaße: 460 x 310 x 165 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 5,400 kg

Gewicht mit Werkzeugen: ca. 6,280 kg

Werkzeugsortiment:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-101	Zinmesser mit Keramik-Klinge, 115 mm	4-632	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 100 x 4,0 mm
2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	4-633	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 125 x 5,5 mm
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	4-662	Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv Gr. 1, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 80 mm
3-654-15	Seitenschneider EUROline-Conductive , 125 mm, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, für Kupferdraht bis 1,5 mm Ø, schmaler abgerundeter Zangenkopf, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	4-663	Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv Gr. 2, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 100 mm
3-671-15	Spitzenschneider EUROline-Conductive , 130 mm, für Kupferdraht bis 0,6 mm Ø, äußerst schlank, gerade, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	5-191	Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen
3-682-15	Flachzange EUROline-Conductive , 130 mm, äußerst schlank, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen	5-192	Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, mit abgesetzten, 3 mm breiten, gerade - flach - stumpfen Spitzen
3-133-13	Seitenschneider , 145 mm, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	5-194	Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoffmaterial, 120 mm, spitz - abgewinkelt
3-245-13	Telefonzange , 200 mm, oval-spitz, mit Drahtschneider, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	6-612	Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 2,0 mm
3-732-13	Kombinationszange , 165 mm, verchromt, leitfähige schwarze Handschutzhüllen	6-617	Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 4,0 mm
4-603	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm	6-621	Steckschlüssel mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 5,5 mm
4-605	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm	6-659	TORX-Schraubendreher T 4, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-606	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,5 mm	6-661	TORX-Schraubendreher T 5, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-621	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 000, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-662	TORX-Schraubendreher T 6, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-622	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 00, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-663 L	TORX-Schraubendreher T 7 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
4-623	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze	6-665 L	TORX-Schraubendreher T 9 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze
		7-422	ESD Pinsel , Borstenbreite 20 mm
		4-657	Extra langer Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 2, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 300 mm
		6-675 L	Extra langer TORX-Schraubendreher T 10 mit Loch, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm
		6-676 L	Extra langer TORX-Schraubendreher T 15 mit Loch, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm
		6-677 L	Extra langer TORX-Schraubendreher T 20 mit Loch, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, schwarze Spitze, Klinge 300 mm

Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:

9-316/5	5 Chip-Container , leitfähige Deckeldose, schwarz, Innenmaße: 118 x 32 x 14 mm
9-356	ESD-Handling-Set , faltbar, mit Kontaktarmband und Erdungsleitung
4-643	Extra langer Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 300 x 5,5 mm
4-656	Extra langer Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 1, mit leitfähigem Vierkant-Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Klingenlänge 300 mm

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER EPA 6900

Der Service-Koffer aus **leitfähigem Material** mit einer umfangreichen Ausstattung an **ESD-Spezialwerkzeugen** für Arbeiten in **ESD-Schutzzonen**.

