FEILEN, SCHEREN

Nr.	Länge mm	Länge Zoll	Ausführung	Gewicht
Nadelfeilen ohne Heft				
5-201	140	5 1/2"	flach-stumpf	7 g
5-202	140	5 1/2"	flach-spitz	6 g
5-203	140	5 1/2"	rund	6 g
5-204	140	5 1/2"	halbrund	6 g
5-205	140	5 1/2"	dreikant	6 g
5-206	140	5 1/2"	vierkant	6 g
5-210	**6-teiliger Satz Nadelfeilen** Nr. 5-201 – 5-206, im Kunststoffetui			50 g
Schlüsselfeilen mit Holzheft Gesamtlänge 175 mm – 6 3/4"				
5-231	100	4"	flach-stumpf	17 g
5-232	100	4"	flach-spitz	14 g
5-233	100	4"	rund	13 g
5-234	100	4"	halbrund	27 g
5-235	100	4"	dreikant	18 g
5-236	100	4"	vierkant	15 g
5-240	**6-teiliger Satz Schlüsselfeilen** Nr. 5-231 – 5-236, im Kunststoffetui			115 g
Kontaktfeile mit feinem Hieb				
5-261	150	6"	flach-stumpf	9 g
Werkstattfeilen mit Holzheft schwere Ausführung, feiner Hieb, Gesamtlänge 320 mm – 13 1/4"				
5-271	200	8"	flach-stumpf	155 g
5-274	200	8"	halbrund	155 g
Klemmschere aus rostfreiem Stahl, gezahnte Greifbacken				
5-161	130	5 1/8"	poliert	20 g
Spezial-Blechschere mit Verzahnung, besonders schlank, für feinste Arbeiten				
5-301	110	4 3/8"	vernickelt	27 g
Universal-Blechschere				
5-306	180	7"	schwarz lackiert, Kopf poliert	85 g
Telefon- und Kabelschere mit gezahnter Schneide				
5-308	125	5"	vernickelt	67 g
Haushaltsschere				
5-311	180	7"	poliert-vernickelt	80 g
ESD-Kabelschere mit Keramik-Schneiden, speziell für Kevlar und Aramidfasern				
5-353	140	5 1/2"	Keramikschneiden 50 mm **leitfähige** Kunststoffgriffe	26 g