

4

3

2



1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION	変更			
J	—		C2	REVISED	FJA0-0680-03	19NOV03	AY	KB



プリント基板取付穴寸法
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD)
(公差: ±0.1)
(TOLERANCE: ±0.1)




注: 公差は累積しない事
(NON ACCUMULATE PITCH TOLERANCE)

注:

- △ $\square$ -Z- 面より 2mm の範囲で測定
2 適用プリント基板厚: 1.6mm
3 カン合相手ハウジング型番: 174044
4 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1122 タッピンネジ, ナベ2種
呼び径 3, 長さ 6mm (締付けトルク 0.8N-M 以下)

NOTE:


- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM $\square$ -Z-
2 APPLICABLE P.C. BOARD THICKNESS: 1.6mm
3 THE MATING COUNTERPART PART NUMBER: 174044
4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW: 3mm DIA, 6mm LENGTH TAPPING SCREW
SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE: 0.8N-M MAX.)



A-A

OBSOLETE	2-174971-1	8極 キャップハウジングアッセンブリ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y)	半田めっき済 (TIN-LEAD)	黒 (BLACK)
	174971-2	8極 キャップハウジングアッセンブリ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y)	錫めっき済 (PRE-TINNED)	黒 (BLACK)
	174971-1	8極 キャップハウジングアッセンブリ (8Pos. CAP HOUSING ASS'Y)	錫めっき済 (PRE-TINNED)	自然色 (NATURAL)
	型番 (PART NUMBER)	名称 (NAME)	コンタクト仕上り (FINISH OF CONTACT)	色 (COLOR)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 寸
MMTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差MATERIAL
材料HOUSING: PBT
CONTACT: BRASSFINISH
仕上DWN
A. YAMAGUCHICHK
K. BETSUIAPVD
K. BETSUIPRODUCT SPEC
製品規格

108-5244

APPLICATION SPEC
取付適用規格WEIGHT
3.7 g

CUSTOMER DRAWING

10JUL2001

10JUL01

10JUL01

NAME
名称

040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR

VERTICAL TYPE

8Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY

SIZE
A3CAGE CODE
00779DRAWING NO
C-174971RESTRICTED TO
—tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

SCALE 尺度	2:1	SHEET 1 OF 1	REV C2
-------------	-----	-----------------	-----------