

Multiadaptadores



RE932-05ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura

- Adaptador para SO 16-w introducida en una línea
- Pitch: 1,27 mm (295 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm

- Tamaño 21,00 x 22,40 mm