

6.02013.00 ASA 32 L

1200-Watt-Allessauger ASA 32 L mit Einschaltautomatik



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen von Stäuben und Spänen an Elektrowerkzeugen sowie zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt, Fahrzeug und vielem mehr
- Zertifiziert zum Absaugen von Stäuben der Staubklasse L (AGW-Werte > 1 mg/m³)
- Auch geeignet zum Aufsaugen von nicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Abschaltautomatik, die beim Aufsaugen von Flüssigkeiten den Saugstrom unterbricht, sobald die maximale Füllhöhe des Behälters erreicht ist
- Spezielles Luftkühlsystem für lange Lebensdauer des leistungsstarken Motors
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik. Wenn das angeschlossene Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, läuft automatisch auch der Motor des Allessaugers an.
- Robuster und abwaschbarer Faltenfilter mit großer Oberfläche gegen schnelles Zusetzen
- Einfacher und schneller Filterwechsel
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Vergleichbare Gerätekennwerte

Luftleistung (am Gebläse)	4.200 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)
Filterfläche	3.600 cm ²



Nennaufnahmeleistung	1.200 W
Behältervolumen	32 l
Saugschlauch:	
- Durchmesser	35 mm
- Länge	3,2 m
Gewicht	7 kg

Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m lang), 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Rohrhalter, Bodendüse (260 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)