

KERN DE150K20D

Multifunktionsmodell mit IP65-Auswertegerät



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	20 g 50 g
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	60 g 150 g
Reproduzierbarkeit:	20 g 50 g
Wägebereich [Max]:	60 kg 150 kg
Wägeeinheiten:	kg tl (HK) tl (Tw) dwt ozt lb mo tol oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 40 g

Referenzstückzahl:	5 10 20 25 50
Zählaufösung:	3750

Funktionen

Dynamic-Weighing-Funktion:	ja
GLP-Protokollierung:	ja
Netto-Total-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit:	80 %
Maximale Umgebungstemperatur:	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur:	5 °C

Energieversorgung

Akku optional:	Akku optional
Akkuladezeit:	10 h
Batteriebetrieb möglich:	ja
Betriebsdauer:	12 h
Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	15 h
Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Dienstleistungen

DKD-Kalibrierschein:	963-129
----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
------------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	510 x 375 x 110 mm
Bruttogewicht:	6,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	4 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	225 x 110 x 45 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	318 x 308 x 75 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	1,400 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	318 x 308 mm