

NKUSB-*

Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W*. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A, die andere Seite über einen USB Stecker Typ B.

* Die Kabel sind in den Längen 1 m, 3 m und 5 m verfügbar.



NKUSB-* Seite 1 mit USB Typ A

NKUSB-* Seite 2 mit USB Typ B

Features & Benefits

- USB 2.0 - Datenraten bis 480 MBit/s
- Staub- und wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 in Kombination mit NAUSB-W*
- Push Pull Verriegelung für eine sichere Verbindung mit NAUSB-W*
- Geschirmte Verbindung - geschützt vor EMI Störungen
- Entfernbare, robustes Druckguss-Kabelsteckergehäuse
- Passt auch für herkömmliche USB Buchsen und NAUSB, wenn Kabelsteckerschutz entfernt wird



Technische Informationen

Produkt

Titel NKUSB-*

Material

Kontaktbeschichtung	Au
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	PVC
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	USB 2.0
Temperaturbereich	-25 °C to +85 °C