

6.00079.50

PowerMaxx BS

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS



0007900S_51.EPS

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladestandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

Vergleichbare Gerätekenneiwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	10,8 V
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	34 Nm
Einstellbares Drehmoment	0,5 - 5 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl	10 mm
- Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche