



| Aufbauart/Montage          |   |
|----------------------------|---|
| Montage                    | auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit |
| Versorgungsspannung        |   |
| DC 12 V                    | Nein  |
| DC 24 V                    | Ja  |
| Analogausgaben             |   |
| Anzahl Analogausgänge      | 2   |
| Ausgangsbereiche, Spannung |   |
| • 0 bis 10 V               | Ja  |
| EMV                        |   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Emission von Funkstörungen nach EN 55 011</b>                |            |
| • Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B) | Ja         |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                               |            |
| IP 20   | Ja         |
| <b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>                         |            |
| CSA-Zulassung   | Ja         |
| UL-Zulassung  | Ja         |
| FM-Zulassung  | Ja         |
| entwickelt nach IEC 61131                                       | Ja         |
| nach VDE 0631   | Ja         |
| <b>Schiffbau-Zulassung</b>                                      |            |
| • Schiffbau-Zulassung   | Ja         |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                     |            |
| <b>Betriebstemperatur</b>                                       |            |
| • min.  | 0 °C       |
| • max.  | 55 °C      |
| <b>Maße</b>   |            |
| Breite  | 35,5 mm    |
| Höhe  | 90 mm      |
| Tiefe   | 58 mm      |
| <b>letzte Änderung:</b>   | 21.08.2014 |