



RE915

- Adaptateur SC70-6, SC88-6 & SOT363
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SC70-6, SC88-6 & SOT363 avec 0.65 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2,20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 12.38 x 9.84 mm