



RE908

- Adaptador para SOT89
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOT89 con 1,50 mm Pitch
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- Nodos de soldadura 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado
- Tamaño 8,25 x 13,02 mm

ver.20150129