



#### RE934-06E

- Multiadaptador para TQFP32 hasta 64
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Con impresión para la dotación por el lado del componente
- Placa de circuito impreso de adaptación para TQFP 32 hasta 64 (0,80 mm Pitch)
- Espacio entre orificios en una fila 2,54 mm
- Opciones de conexión externas al dorso con almohadillas 0603 SMD en cada pin
- Resistencias o componentes similares pueden montarse directamente
- Tamaño 46,99 x 46,99 mm