



#### RE936-09

- Multiadaptador para SOP24, HSOP24, SOIC24 y SO24
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para SOP24, HSOP24, SOIC24 y SO24
- Pitch 1,27 mm
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Dos zonas de experimentación con 2 x 4 nodos de soldadura de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 33,66 x 21,59 mm