



RE015-LF

- DIL-Laborkarte
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- 14 x 14 Lötinseln 2,00 x 2,00 mm
- Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 40,00 x 40,50 mm