



RE902

- Adapter für SOT23-10
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für SOT23-10 mit 0,50 mm Pitch
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lötinseln Ø 2,00 mm
- Passend für Sockel im Abstand 7,62 mm
- Abschirmungsfeld
- Größe 12,50 x 12,50 mm