



#### RE919

- Adapter für RS232
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für RS232
- Ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lötinseln Ø 2,20 mm, Pin 1 quadratisch
- Abschirmungsfeld
- Größe 34,29 x 15,40 mm