



RE936-01

- Multiadapter für SOP32
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für SOP32 mit 1,27 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 und 1,27 mm
- Lötinseln 2,20 x 2,20 und Ø 1,00 mm
- Bohrungen Ø 1,10 mm und Ø 0,35 mm
- Passend für Sockel im Abstand 15,24 mm
- Größe 41,91 x 19,05 mm