





LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
J			O	RELEASED	FJB0-1086-04	30NOV04	T.K	K.I

-1; 本図
-1; AS SHOWN



PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING HOLE DIMENSIONS
プリント基板 取付寸法
(コネクタ搭載面)
(CONN. MATING SURFACE)



- 1 材料 : コンタクト: 黄銅
ハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂
灰色
- 2 表面仕上(コンタクト) :
- | | |
|----------|------------|
| 下地めっき | ニッケル |
| タイン部 | 錫めっき |
| コンタクト接触部 | 金めっき(0.2μ) |
| その他 | 封孔処理 |

- 1 MATERIAL : CONTACT: BRASS
HOUSING: THERMOPLASTIC
POLYESTER RESIN
(GRAY)
- 2 FINISH : UNDER PLATE NICKEL
TINE AREA : TIN
CONTACT AREA : GOLD (0.2μ MIN)
(POROSITY SEALED)

	↑	-2	64	94.8	90	78.74	85.3	6, 13, 20, 27
		5174254 -1	32	54.1	49.3	38.1	44.6	4.12
顧客型名	型番(P/N)	極数 POS.	A	B	C	D	コーディング位置 CORDING	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN T.KIMURA	30NOV04	tyco Electronics			
DIMENSIONS: 単位: 時 mm			CHK K.IKEGAMI	30NOV04	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差			APVD K.IKEGAMI	30NOV04	NAME 名称			
0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2 ANGLES ± 3°			PRODUCT SPEC 製品規格		DR-DIN CONN. MALE ASSY (SOLDER)			
FINISH 仕上			APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=5174254	RESTRICTED TO 番号
MATERIAL 材料 SEE TABLE			WEIGHT		SCALE 尺度 NTS			
CUSTOMER DRAWING			SHEET 1 OF 1			REV 0		